



**Be Right™**



## **Bomba de vacío, 3,5 CFM, 60 Hz**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| <b># de producto:</b> | <b>2947000</b> |
| USD Precio:           | Contacto Hach  |
| Disponible            |                |

"Ofrece hasta 27,6 cm "" Hg de vacío para aplicaciones en laboratorio, oficina o planta industrialùestudios de destilación al vacío, filtración y contaminación del aire empleando filtros de membrana. Silencioso, administración de aire sin pulso y vacío.

---

### **Especificaciones**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Cantidad:                    | 1 each         |
| Especificaciones eléctricas: | 115 Vac, 60 Hz |
| Longitud:                    | 381 mm         |