



Sensor de ORP de proceso en continuo de Hach: sensor de ORP analógico para aguas limpias

de producto: RD1R5.99

USD Precio: Contacto Hach

La elección inteligente para la medición en continuo exacta y de confianza del ORP de proceso

Sensor de ORP de proceso en continuo para aguas limpias: electrodo de ORP de platino, carcasa de PPS, montaje convertible, cable de 4,5 m, conexión de cable analógico

Rendimiento excepcional con la técnica de medición de electrodos diferenciales

Esta técnica de eficacia probada utiliza 3 electrodos en lugar de los 2 que normalmente se usan en los sensores de ORP convencionales. Los electrodos de proceso y de referencia miden el ORP de manera diferencial con respecto a un tercer electrodo de tierra. El resultado es una exactitud inigualable en la medición, una reducción en interferencias en los potenciales de referencia y la eliminación de bucles de tierra en el sensor. Estos sensores ofrecen una mayor fiabilidad, lo que conlleva una reducción en los tiempos de inactividad y en el mantenimiento.

Menos mantenimiento necesario con el puente salino de unión doble

El puente salino de doble unión crea una barrera contra la contaminación que reduce al mínimo la dilución de la solución de celda estándar interna. El resultado es un menor mantenimiento y un mayor tiempo entre calibraciones.

Vida útil ampliada con protector/puente salino reemplazables

El puente salino reemplazable único contiene un gran volumen de solución tampón para alargar la vida útil del sensor al proteger el electrodo de referencia contra las condiciones de procesos extremas. El puente salino simplemente se enrosca en el extremo del sensor si es necesario sustituirlo.

Fiabilidad con preamplificador encapsulado incorporado

La estructura encapsulada protege el preamplificador incorporado del sensor contra la humedad, lo que garantiza un funcionamiento fiable del sensor. El preamplificador del sensor analógico pH_D produce una señal intensa, lo que permite colocar el sensor hasta a una distancia máxima de 1000 m (3280 ft) del analizador.

Tecnología patentada

El antiguo GLI, que actualmente es una marca de Hach Company, inventó en 1970 la técnica de electrodo diferencial para llevar a cabo la medición de pH. La serie de sensores pH_DTM (número de patente estadounidense 6395158B1, con fecha del 28 de mayo de 2002) lleva esta tecnología de eficacia probada a un nuevo nivel.

Especificaciones

Body Material:	PPS
Conexión de cable:	Analógica
Garantía:	12 meses
Longitud de cable:	4.5 m (15 ft)
Material carcasa:	PPS
Material del electrodo:	Platinum
Tipo de electrodo:	De uso general
Tipo de sensor:	Analog
Tipo montaje:	Convertible