



Be Right™



## Sensor encapsulado de pH GLI de cuerpo de LCP, 5 hilos, montaje de unión, material de electrodo de antimonio y cable de 10 pies

# de producto: 6058P1  
USD Precio: Contacto Hach  
Se envía dentro de 1 semana

Electrodo de pH de antimonio de LCP (polímero de cristal líquido), estilo de montaje de unión, cable análogo de 3 m, 5 hilos con preamplificador integrado

### Rendimiento excepcional con la técnica de medición de electrodos diferenciales

Esta técnica probada en campo usa tres electrodos en lugar de los dos que normalmente se utilizan en sensores de pH convencionales. Los electrodos de proceso y de referencia miden el pH de manera diferencial con respecto a un tercer electrodo a tierra. El resultado final es una incomparable exactitud de las mediciones

### Menos necesidades de mantenimiento con el puente salino reemplazable

El puente salino crea una barrera contra la contaminación, lo que reduce a un mínimo la dilución de la solución de celda estándar interna. El resultado es una menor necesidad de mantenimiento y un mayor período entre calibraciones.

### Preamplificador integrado o transmisor de dos hilos

El preamplificador integrado genera una señal fuerte, que permite localizar el analizador hasta los 3000 pies (914 m) del sensor. Está disponible un transmisor de dos hilos integrado opcional para aplicaciones que requieren una señal de 4-20 mA del sensor. Esta opción requiere (...)

### Estilos versátiles de montaje

Las roscas de 1,5 pulgada NPT se proporcionan en ambos extremos del sensor de estilo de montaje convertible, ya sea para realizar el montaje en un tubo en "T" o para adosar al extremo de un tubo de inmersión. El estilo convertible permite consolidar el inventario y, de ese modo, reducir (...)

---

## Especificaciones

Contenido de la caja:	Includes: sensor with 10 ft cable, union mount and manual
Garantía:	12 meses
Longitud de cable:	3 m (10 ft)
Material carcasa:	LCP
Material del electrodo:	Antimony
Tipo montaje:	Union
Unión:	PVDF Junction

---

## Contenido de la caja

Includes: sensor with 10 ft cable, union mount and manual