



Be Right™



Montaje, oxígeno disuelto, flotación

de producto: MH276J00F
USD Precio: Contacto Hach
Se envía dentro de 2 semanas

Elementos de montaje de flotación: constan de un tubo de PVC de 1-1/2 pulg. de diámetro por 2,3 m (7,5 pies) de largo, un tubo/pivote/cilindro giratorio exclusivos y una caja de empalmes NEMA 4X de montaje en superficie con receptáculo de desconexión rápida para sensores con tapón de metal en el extremo del cable. También incluye un conjunto de boya y un acoplamiento de PVC en ángulo de 45° para conectar el conjunto de flotación al tubo