



Sensor con acabado, tipo de inserción, T de latón

de producto: F1A13D1T

USD Precio: Contacto Hach

Se envía dentro de 1 semana

Cuerpo de PVDF con manguito de latón con adaptador NPT de 2 pulgadas para fijarse al conjunto de válvula de bola MHF21A0, montaje de inserción en caliente, cable analógico de 6 m (20 pies)

Técnica de detección no magnética

Señal de onda cuadrada de frecuencia variable

Amplia ajustabilidad

Rendimiento superior de velocidad baja

Especificaciones

Contenido de la caja: Incluye: sensor con cable de 20 ft y manual

Garantía: 12 meses

Longitud de cable: 20

Material carcasa: PVDF con manguito de latón

Tipo montaje: Rosca de tubo/inserción en caliente

Contenido de la caja

Incluye: sensor con cable de 20 ft y manual