



Be Right™



Sensor de caudal, estilo de inserción, cuerpo de PVDF con manguito de latón, cable de 30 pies

de producto: F1A13D1T30N

USD Precio: Contacto Hach

Llamar para consultar fecha de envío

Cuerpo de PVDF con manguito de latón con adaptador NPT de 2 pulgadas para fijarse al conjunto de válvula de bola MHF21A0, montaje de inserción en caliente, cable analógico de 9 m (30 pies)

Técnica de detección no magnética

Señal de onda cuadrada de frecuencia variable

Amplia ajustabilidad

Rendimiento superior de velocidad baja

Especificaciones

Contenido de la caja: Incluye: sensor con cable de 30 ft y manual

Longitud de cable: 30

Material carcasa: PVDF con manguito de latón

Tipo montaje: Rosca de tubo/inserción en caliente

Contenido de la caja

Incluye: sensor con cable de 30 ft y manual