



Medidor de conductividad Pocket Pro (Intervalo bajo)

de producto: 9531400
USD Precio: Contacto Hach

Elimine las suposiciones de sus mediciones.

Pocket Pro y Pro+ de Hach ofrecen resultados exactos con diagnóstico incluido, pilas reemplazables y una pantalla LCD grande y fácil de leer.

Fiabilidad de los resultados

Los pasos de calibración fáciles permiten eliminar las suposiciones de la calibración del sensor y mantenerlo en óptimas condiciones.

Ahorre tiempo y dinero

Las pilas AAA fáciles de cambiar y el práctico contenedor de muestras simplifican el mantenimiento y las mediciones

Facilidad de uso

La gran pantalla LCD es fácil de leer; la retroiluminación se incluye en los modelos Pocket Pro⁺ y permite la medición en prácticamente cualquier entorno de iluminación.

Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye: analizador, 4 pilas AAA, cordón y guía de inicio rápido.
Exactitud:	1 % FE
Garantía:	12 meses
Grado de protección IP:	IP67
Idiomas del manual:	Inglés, francés, alemán, italiano, español
Parámetro:	Conductividad LR, Temp.
Pilas/baterías requeridas:	4 AAA
Rango:	De 0 a 1990 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Rango de temperatura de operación:	0 - 50 °C
Resolución:	1 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Retroiluminación:	No
Volumen de muestra:	7 ml

Contenido de la caja

Incluye: analizador, 4 pilas AAA, cordón y guía de inicio rápido.