



Analizador Pocket Pro+ Tester Multi 1 para conductividad/ TDS/salinidad con sensor reemplazable

de producto: 9532700
USD Precio: Contacto Hach

Elimine las suposiciones de sus mediciones.

Pocket Pro y Pro+ de Hach ofrecen resultados exactos con diagnóstico incluido, pilas reemplazables y una pantalla LCD grande y fácil de leer.

Fiabilidad de los resultados

Sepa a ciencia cierta cuándo tiene que calibrar o limpiar el sensor, gracias al sistema de diagnóstico integrado

Ahorre tiempo y dinero

Las pilas AAA fáciles de cambiar y el práctico contenedor de muestras simplifican el mantenimiento y las mediciones

Facilidad de uso

La pantalla LCD es grande y fácil de leer, y la retroiluminación incluida en los modelos con sensor de repuesto permite tomar medidas en prácticamente cualquier entorno

Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye: analizador, 4 pilas AAA, cordón y guía de inicio rápido.
Exactitud:	Sal.: $\pm 1\%$
Factor TDS:	Ajustable; 0,71 predeterminado
Garantía:	12 meses
Grado de protección IP:	IP67
Idiomas del manual:	Inglés, francés, alemán, italiano, español
Parámetro:	Conductividad, SDT, salinidad, temp.
Pilas/baterías requeridas:	4 AAA
Rango:	TDS: rango automático (0,0 a 99,9 ppm; 100 a 999 ppm; 1,00 a 10,00 ppt)
Rango de temperatura de operación:	0 - 50 °C
Resolución:	SDT: 0,1 ppm de 0,0 a 99,9 ppm; 1 ppm de 100 a 999 ppm; 0,01 % de 0,00 a 10,00 %
Retroiluminación:	Sí
Volumen de muestra:	9 mL

Contenido de la caja

Incluye: analizador, 4 pilas AAA, cordón y guía de inicio rápido.