



Solución estándar de conductividad de material de referencia certificado (CRM) de 25 $\mu\text{S}/\text{cm}$, NaCl, 250 mL

de producto: S51M013
USD Precio: Contacto Hach

Material de referencia certificado (CRM) conforme a EN ISO 17034

Solución estándar de conductividad de material de referencia certificado (CRM) conforme a DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00) con certificado de análisis* que indica el valor exacto de conductividad. Vida útil garantizada gracias al embalaje hermético de la bolsa de aluminio. Conductividad de cloruro sódico (NaCl): 25,0 $\mu\text{S}/\text{cm} \pm 5\%$ ($k = 2$) a 25 °C, botella de cristal de 250 mL.

*Disponible para su descarga en www.hach.com/CoA.

Productor de material de referencia acreditado

Hach está acreditado por la autoridad de acreditación alemana DAkkS como productor de material de referencia registrado conforme a DIN EN ISO 17034:2017. El laboratorio de calibración de Hach ubicado en Berlín (Alemania) está registrado conforme a la norma DIN EN ISO/IEC 17025:2018.

Soluciones estándar totalmente trazables

El uso de soluciones estándar fabricadas por un laboratorio acreditado ofrece una total confianza en la cadena de trazabilidad y las incertidumbres calculadas.

1 año de vida útil garantizada

Todas las soluciones estándar se suministran en una botella de cristal para garantizar un almacenamiento seguro.

Hasta la primera apertura, el valor certificado está garantizado por 1 año a partir de la fecha de expedición del certificado.

Descarga del certificado

Todas las soluciones estándar tienen su propio certificado de conformidad y trazabilidad, que se puede descargar en la página web de Hach.

Trazabilidad demostrada

Cada estándar tiene su propio certificado de conformidad y trazabilidad, el cual se puede descargar en el sitio web de Hach. El uso de estándares fabricados por un laboratorio acreditado proporciona una total confianza en la cadena de trazabilidad y las incertidumbres calculadas.

Especificaciones

Cantidad:	250 mL
Concentración:	25,0 $\mu\text{S}/\text{cm} \pm 5,0\%$ a 25 °C
Condiciones de almacenamiento:	10 - 25 °C (proteger de la luz)
Descripción:	Conductivity calibration solution
Fórmula:	NaCl
Método:	Standard solution verified by Reference Materials Laboratory

Parámetro:	Conductividad
Plataforma:	Solución
Tipo de envase:	Botella
Trazable a NIST:	Sí