



Be Right™



## Test kit para fosfonato, modelo PN-10, con lámpara UV de 115 V CA y fuente de alimentación

# de producto:

2113300

USD Precio:

Contacto Hach

Se envía dentro de 1 semana

Peligroso



Un mantenimiento adecuado y la rentabilidad del funcionamiento de las calderas y torres de refrigeración modernas requieren un equilibrio minucioso entre los parámetros de calidad del agua y los productos químicos para el tratamiento. Contiene 100 tests.

### Método de disco de color sencillo y rápido

La digestión de la lámpara UV convierte los fosfonatos en fosfato reactivo

Controle la concentración de fosfonato para ahorrar costes en productos químicos

El reactivo PhosVer 3 fiable de Hach ofrece resultados en menos de 15 minutos

El kit contiene todos los reactivos y utensilios necesarios en una robusta funda de transporte para el análisis en el campo

## Especificaciones

Contenido de la caja:	Incluye disco de color, caja del comparador y tubos, matraz volumétrico, cilindro graduado, frasco de reacción, reactivos, lámpara UV, fuente de alimentación de 115 V, gafas de seguridad UV, instrucciones y maletín de transporte.
Fuente de alimentación:	115 Vac UV Lamp and Power Supply
Incremento mínimo:	1
Método:	Disco de color/Fotólisis por UV (115 V CA, 60 Hz)
Modelo:	PN-10
Modelo de Test Kit:	PN-10
Número de tests:	0 - 100
Parámetro:	Fosfonato: como $PO_4^{3-}$
Peso de envío (libras):	10,5
Plataforma:	Discos de Color
Rango de medición:	0 - 100 mg/L $PO_4$
Tpo de carcasa:	F

## Contenido de la caja

Incluye disco de color, caja del comparador y tubos, matraz volumétrico, cilindro graduado, frasco de reacción, reactivos, lámpara UV, fuente de alimentación de 115 V, gafas de seguridad UV, instrucciones y maletín de transporte.