



## **Turbidímetro láser de rango bajo TU5300sc con sensor de caudal, limpieza automática, RFID y System Check, versión ISO**

# de producto:

**LXV445.99.53122**

USD Precio:

Contacto Hach

### **El nuevo estándar en la evolución de la turbidez**

La plataforma de la serie TU5 que cumple con la norma ISO emplea un diseño óptico exclusivo que permite ver más parte de la muestra de lo que admite cualquier otro turbidímetro. Así, ofrece la mejor sensibilidad y precisión en rango bajo, al tiempo que reduce la variabilidad entre mediciones. Gracias a que cualquier turbidímetro de la serie TU5 incorpora la misma tecnología de detección de 360° x 90°, podrá, por primera vez, sentirse seguro al confiar en cualquiera de las mediciones de sus instrumentos de laboratorio y de proceso.

El turbidímetro láser de rango bajo TU5300sc reduce drásticamente el tiempo necesario para obtener una medición de turbidez fiable. Una fuente de luz láser estable elimina la necesidad de sustitución anual de la lámpara. La superficie de medición del turbidímetro se ha reducido en un 98%, lo que le permite ahorrar tiempo de limpieza. Hay disponible un módulo de limpieza automática que mantiene su instrumento limpio y reduce aún más la cantidad de tiempo dedicado a la limpieza del instrumento. Todo esto, junto con la capacidad para medir hasta 2 mNTU, pone a su disposición el nuevo estándar en la evolución de la turbidez.

Los nuevos turbidímetros de proceso y laboratorio de la serie TU5 con la tecnología de detección de 360° x 90° son los únicos que ofrecen una seguridad sin parangón, gracias a la cual el usuario tiene la certeza de que un cambio en una lectura implica un cambio en el agua.

#### **Innovadora tecnología de detección de 360° x 90°**

La serie TU5 emplea un diseño óptico único que permite ver más de la muestra de lo que admite cualquier otro turbidímetro. Así, ofrece la mejor sensibilidad y precisión en rango bajo, al tiempo que reduce la variabilidad entre tests.

#### **Resultados en continuo y de laboratorio idénticos**

Gracias a que ambos instrumentos incorporan la misma tecnología de detección de 360° x 90°, podrá, por primera vez, sentirse seguro al confiar en cualquiera de las dos mediciones.

#### **Todo acerca de la turbidez - más rápido**

La serie TU5 reduce drásticamente el tiempo necesario para obtener una medición de turbidez fiable, con un 98 % menos de superficie de muestra online que limpiar y con viales sellados para la calibración, y sin tener que indexar o requerir aceite de silicona en el laboratorio. Sin mencionar el hecho de que un volumen de muestra en continuo más pequeño permite detectar los eventos casi inmediatamente.

#### **Sin sorpresas**

Prognosys monitoriza el instrumento de la serie TU5 en continuo y advierte de forma proactiva de las necesidades de mantenimiento con la antelación necesaria. Además, con un contrato de mantenimiento de Hach podrá proteger su inversión y garantizar la conformidad del instrumento, así como asegurarse de que se ajusta a su presupuesto.

---

### **Especificaciones**

Caudal de muestra:

De 100 a 1000 mL/min; caudal óptimo: de 200 a 500 mL/min

Certificaciones:

Conforme a CE

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Número de registro de la FDA estadounidense: versión 1420493-000 EPA, versión 1420492-000 ISO                                                                                                                                                                          |
|                                    | Cumple con las normas IEC/EN 60825-1 y 21 CFR 1040.10 de conformidad con la Nota sobre Láser n.º 50)                                                                                                                                                                   |
|                                    | Marca ACMA australiana                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Comunicación:                      | System Check y RFID                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Condiciones de almacenamiento:     | De -40 a 60 °C (de -40 a 140 °F)                                                                                                                                                                                                                                       |
| Conexión:                          | Conector rápido de muestras: 0,25 pulg. para tubos de 0,25 pulg.                                                                                                                                                                                                       |
| Configuraciones de montaje:        | Montaje en pared                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Contenido de la caja:              | Turbidímetro TU5300sc, unidad de limpieza automática, manual de usuario, set para montaje en pared, herramienta de sustitución de la cubeta, set de tornillos, cartucho desecante, regulador de caudal, jeringa para calibración, solución Stablcal, sensor de caudal  |
| Controlador:                       | Solo sensor                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dimensiones (A x A x P):           | 249 mm x 268 mm x 190 mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Exactitud:                         | ±2 % de la lectura más 0,01 NTU de 0 a 40 NTU                                                                                                                                                                                                                          |
|                                    | ±10 % de lectura de 40 a 1000 NTU                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                    | en función del estándar primario de formacina                                                                                                                                                                                                                          |
| Fuente de luz:                     | Producto láser de clase 2, con una fuente láser incorporada de 650 nm (EPA 0,43 mW) o de clase 1, con una fuente láser incorporada de 850 nm (ISO), máx. 0,55 mW (cumple con las normas IEC/EN 60825-1 y 21 CFR 1040.10 de conformidad con la Nota sobre Láser n.º 50) |
| Garantía:                          | 12 meses                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Humedad de operación:              | Humedad relativa: del 5 al 95 % a diferentes temperaturas, sin condensación                                                                                                                                                                                            |
| Instrumento:                       | Con sensor de caudal y módulo de limpieza automática                                                                                                                                                                                                                   |
| Límite de detección (LOD):         | 0.002 NTU                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Longitud de cable:                 | 1,6 m (5,25 pies), extensible hasta 50 m (164 pies) para el instrumento sin accesorios                                                                                                                                                                                 |
| Luz difusa:                        | <10 mNTU                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Material:                          | ASA Luran S 777K / RAL7000, TPE RESIN Elastocon STK40, elastómero termoplástico TPS-SEBS                                                                                                                                                                               |
| Método de calibración:             | Para formacina y Stablcal:                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                    | 20 NTU de 0 a 40 NTU; a 20 FNU y 600 NTU para el rango completo                                                                                                                                                                                                        |
|                                    | Calibración personalizada para calibraciones de hasta 6 puntos                                                                                                                                                                                                         |
| Modelo:                            | TU5300sc                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Normativa:                         | ISO                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Opciones:                          | Cabezal con sensor de caudal y módulo de limpieza automática                                                                                                                                                                                                           |
| Peso:                              | 2.7 kg (5 kg con todos los accesorios)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Presión de muestra:                | 6 bares (87 psi) como máximo, presión relativa a un rango de temperatura de muestra de 2 a 40 °C (de 35,6 a 104 °F)                                                                                                                                                    |
| Protección de la carcasa (IP):     | Compartimento electrónico IP55; todas las demás unidades funcionales IP65 con el cabezal de proceso / ACM conectado al instrumento TU5300sc / TU5400sc                                                                                                                 |
| Rango de medición:                 | ISO:                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                    | 0 a 1000 NTU / FNU / TE/F / FTU                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                    | 0 a 250 EBC                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rango de temperatura de operación: | De 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Region:                            | Global (solo sensor)                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                       |                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Repetibilidad:                        | Superior al 1 % de la lectura o $\pm 0,0006$ NTU en formacina a 25 °C (77 °F), el valor que sea mayor |
| Requisitos de alimentación (voltaje): | Ninguno                                                                                               |
| Resolución:                           | 0,0001 NTU / FNU / TE/F / FTU / EBC                                                                   |
| System Check:                         | Sí                                                                                                    |
| Temperatura de la muestra:            | De 2 a 60 °C (de 35,6 a 140 °F)                                                                       |
| Tiempo de respuesta:                  | T90 <45 segundos a 100 mL/min                                                                         |
| Tiempo promedio de la señal:          | De 30 a 90 segundos                                                                                   |
| Unidades:                             | NTU, FNU, TE/F, FTU, EBC                                                                              |
| Verificación:                         | Líquido: Stablcal, formacina (de 0,1 a 40 NTU)                                                        |
|                                       | Sólido: cilindro de verificación de vidrio a <0,1 NTU                                                 |

---

## Contenido de la caja

Turbidímetro TU5300sc, unidad de limpieza automática, manual de usuario, set para montaje en pared, herramienta de sustitución de la cubeta, set de tornillos, cartucho desecante, regulador de caudal, jeringa para calibración, solución Stablcal, sensor de caudal

---

## Accesorios requeridos

- Controlador SC4500, Prognosys, 5 salidas 4-20 mA, 2 sensores digitales, 100-240 V CA, enchufe para EE. UU. (Item LXV525.99E11551)
- Controlador SC4500, Prognosys, 5 salidas 4-20 mA , 2 sensores digitales, 100-240 V CA, sin cable de alimentación (Item LXV525.99A11551)
- Controlador SC4500, compatible con Claros, 5 salidas 4-20 mA, 2 sensores digitales, 100-240 V CA, sin cable de alimentación (Item LXV525.99AA1551)
- Controlador SC4500, Prognosys, 5 salidas 4-20 mA, 1 sensor digital, 100-240 V CA, sin cable de alimentación (Item LXV525.99A11501)
- Controlador SC4500, Prognosys, 5 salidas 4-20 mA, 2 sensores digitales, 24 V CC, sin enchufe (Item LXV525.99Z11551)