



## Supervisor de corriente de flujo AF7000, 110 V con clavija para Reino Unido

# de producto: LXV510.99.30000

USD Precio: Contacto Hach

Para optimizar los procesos de coagulación en el agua potable, el supervisor de corriente de flujo AF7000 de Hach se diseñó con la idea de lograr una durabilidad importante, utilizando un motor industrial con piezas sólidas de acero inoxidable 316. Con un diseño sencillo y una característica opcional de drenaje automático, el supervisor AF7000 ofrece un fácil acceso para realizar tareas de mantenimiento rutinario a la vez que maximiza el tiempo de funcionamiento y mantiene la exactitud de las lecturas. Con un tiempo de respuesta líder del sector inferior a 1 segundo ante los cambios en la fuente de agua, el supervisor AF7000 proporciona a los operadores información al instante y control inmediato frente a cualquier posible situación o necesidad de ajuste de la dosis de productos químicos. El supervisor se pone a cero automáticamente en menos de 5 segundos con solo pulsar un botón, de forma que no tiene que cuestionar la exactitud de las lecturas. El diseño ultrarresistente del AF7000 de Hach y su rápida capacidad de respuesta permite supervisar de forma exacta las fuentes de agua durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Puesto que tiene siempre el control de la dosificación de productos químicos, puede ahorrar tiempo y dinero sin dejar de ofrecer un suministro de agua de alta calidad a su comunidad.

### Diseño robusto con una gran durabilidad

Fabricado con acero inoxidable 316, el supervisor AF7000 se ha diseñado para un control permanente de las fuentes de agua.

### Motor industrial para una gran durabilidad

Con un motor que supera los 130 millones de revoluciones en un solo año, su diseño totalmente metálico le ofrece la seguridad de que su monitor podrá satisfacer plenamente sus necesidades.

### La respuesta más rápida del mercado para análisis de cambios en fuentes de agua

El modelo AF7000 ofrece una respuesta en 1 segundo ante cualquier cambio en la fuente de agua, lo que se traduce en un control y conocimiento inmediatos.

### Un diseño abierto y optimizado que le ahorra tiempo

Diseño sencillo y optimizado que permite un fácil mantenimiento de rutina, con el consiguiente ahorro de tiempo para que pueda centrarse en otros aspectos de sus instalaciones.

### Puesta a cero automática en menos de 5 segundos

Dado que el AF7000 se pone a cero de manera inmediata con solo pulsar un botón se elimina la necesidad de complicados pasos para confirmar la exactitud de los supervisores.

---

## Especificaciones

|                                 |                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caudal de muestra:              | Variable; se recomienda 2 - 4 L/min                                                        |
| Certificaciones de conformidad: | CE, cETLus (para las normas de seguridad UL 61010-1 y C22.2. N.º 61010-1)                  |
| Comunicación:                   | Opcional: 2 salidas de 4 a 20 mA                                                           |
| Condiciones de almacenamiento:  | -20 °C - 70 °C; 95 % de humedad relativa (sin condensación)                                |
| Conexión línea de muestra:      | BSP de 1/2 pulgadas                                                                        |
| Contenido de la caja:           | Supervisor de corriente de flujo, kit de herramientas, manual y guía de referencia rápida. |

|                                        |                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones (A x A x P):               | 750 mm x 320 mm x 250 mm                                                        |
| Entradas:                              | Doble digitales (2x); ópticamente aisladas; entrada del interruptor de 5 - 24 V |
| Grado de contaminación:                | 2, II                                                                           |
| Grado de protección:                   | I                                                                               |
| Humedad:                               | Humedad relativa máxima del 95 % para temperaturas de hasta 50 °C (122 °F)      |
| Materiales en contacto con la muestra: | Acero inoxidable, UHMW, epoxi                                                   |
| Peso:                                  | 21,5 kg                                                                         |
| Rango de temperatura de operación:     | 0 - 50 °C; 95 % de humedad relativa (sin condensación)                          |
| Relés:                                 | Relé (2x); SPST; cargas resistivas de 5 A y 30 V CC                             |
| Requisitos de alimentación (Hz):       | 60 Hz                                                                           |
| Requisitos de alimentación (voltaje):  | 110 VAC, UK plug                                                                |
| Salidas:                               | De 4 a 20 mA; carga máxima de 500 Ω, aislada eléctricamente                     |
| Temperatura de la muestra:             | De 7 a 35 °C (de 45 a 95 °F)                                                    |
| Tiempo de respuesta:                   | Promedio ajustable de 1 s a 1 min                                               |

---

## Contenido de la caja

Supervisor de corriente de flujo, kit de herramientas, manual y guía de referencia rápida.