



Be Right™



Derivación soldada para TSS sc TriClamp

de producto: LZU302.99.00000

USD Precio: Contacto Hach

Llamar para consultar fecha de envío

Pieza de derivación soldada para TSS sc TriClamp

Universal

La derivación se puede soldar al tubo principal y encaja con la conexión de los sensores TSS sc TriClamp.

Especificaciones

Contenido de la caja:	Pieza de derivación soldada solamente.
Diámetro:	53 mm
Instrumento:	Ideal para: todos los sensores TSS sc Triclamp (sensores EX1, XL, Titan y VARI excluidos).
Longitud:	247 mm
Material:	Acero inoxidable 1.4301
Peso:	0,525 kg

Contenido de la caja

Pieza de derivación soldada solamente.