



Be Right™



Derivación enroscada para TSS sc TriClamp

de producto: LZU303.99.00000

USD Precio: Contacto Hach

Pieza de derivación enroscada de 1½ pulg. para TSS sc TriClamp

Conexión sencilla

La pieza de derivación roscada se puede conectar a una rosca de 1½ pulg., por lo que es fácil de conectar.

Universal

La derivación se puede enroscar al tubo principal y encaja con la conexión de los sensores TSS sc TriClamp.

Especificaciones

Contenido de la caja:	Pieza de derivación enroscada, incluida la protección de seguridad
Diámetro:	53 mm
Longitud:	30 mm
Peso:	0,5 kg

Contenido de la caja

Pieza de derivación enroscada, incluida la protección de seguridad