



TSS Ex sc, sensor en línea de sólidos en suspensión sin rasqueta

de producto: LXV328.99.30002

USD Precio: Contacto Hach

Mide los sólidos en suspensión en continuo en casi todas las aplicaciones siguiendo las normativas de cumplimiento más estrictas.

Las sondas TSS sc pueden medir sólidos en suspensión y turbidez en continuo con un único instrumento. Abarcan todo el rango de medición desde la turbidez más fina hasta sólidos en un amplio rango. Las sondas TSS sc se han desarrollado especialmente para aplicaciones industriales en los procesos de producción en el sector químico y farmacéutico, y para cumplir los requisitos de las plantas de aguas residuales industriales. TSS EX1 sc es ideal para usar en atmósferas potencialmente explosivas (ATEX Zona 1). Se conecta directamente con todos los controladores sc de Hach para un uso inmediato. Se puede instalar un modelo en línea con accesorio de montaje para usar a 6 bares como máximo.

Sistema de luz infrarroja pulsada multihaz exclusivo

Las sondas TSS sc disponen de un sistema óptico doble con dos LED de infrarrojos vibrantes y cuatro receptores. Este método combinado de luz alternante de haz múltiple con enfoque de haz proporciona mediciones exactas independientes del color de la turbidez desde 0,001 hasta 4000 FNU y de sólidos en suspensión desde 0,001 hasta 500 g/L.

Compensación automática de burbujas de aire y variaciones de temperatura para mantener la exactitud

El software especial permite al sistema reconocer burbujas de gas o variaciones de temperatura para obtener mediciones de turbidez o sólidos en suspensión más exactas.

Calibración sencilla, exacta y conforme con estándares

La medición de la turbidez cumple con el estándar DIN EN 27027 (ISO 7027). No se requiere calibración. Si se utiliza la sonda para medir el contenido de sólidos, es suficiente con la calibración de un punto. Para aplicaciones especiales, las curvas se pueden definir mediante varios puntos de calibración.

Resiste condiciones y entornos difíciles

Las sondas están fabricadas en acero inoxidable pulido con una ventana de zafiro resistente al rayado. Están diseñadas para resistir entornos hostiles y evitar que las partículas se adhieran a la superficie.

Ideal para usar en atmósferas potencialmente explosivas

Las sondas TSS EX1 sc se han diseñado especialmente para realizar mediciones en ubicaciones peligrosas con los requisitos de Clase I, Div. 2.

Especificaciones

Alcance del suministro: Turbidity & Suspended Solids sensor, user manual

Aplicación: Hazardous locations

Calibración: Turbidity (TRB): Factory calibrated

Solids (TS): To be calibrated by customer on site

Zero point: Permanently calibrated in the factory

Características especiales: Simple Inline installation

Caudal de muestra: Max. 3 m/s (the presence of air bubbles affects the measurement)

Compatibilidad del controlador: Controlador SC

Configuraciones de montaje: Inserción

Contenido de la caja: Sensor de turbidez y sólidos en suspensión, manual del usuario

Diámetro: 48.5 mm

Exactitud: Turbidez hasta 1000 NTU: < 5 % del valor de medición ±0,01 NTU

Garantía: 12 meses
Intervalo de mantenimiento: 1 h/mes
Longitud: 488 mm

Longitud de cable: 10 m

Longitud de cable máx. de sensor a

controlador:

100 m

Material: Portador óptico y funda protectora: acero inoxidable 1.4460/acero inoxidable 1.4404

Método de calibración: Turbidez: formazina o StablCal® estándar (a 800 NTU). Requiere un kit de calibración.

Específica de la muestra de sólidos suspendidos, basada en el análisis de TSS gavimétrico con

procedimiento de factor de corrección.

Método de medida: Método combinado de luz alternante de haz múltiple con sistema de diodo de infrarrojos y

enfoque de haz

Turbidez (TRB): medición de luz dispersa a 90° con dos canales de acuerdo con DIN/EN 27027/

ISO 7027, longitud de onda = 60 nm

Sólidos (TS): medición de luz dispersa a 120° y 90°, longitud de onda = 60 nm

Modelo: TSS EX1 sc

Notas especiales: Nota de instalación:

Distancia del sensor a la pared

> 50 cm (turbidez)

Parámetro: Turbidity, Suspended Solids

Peso: approx. 2.7 kg

Principio de medición: Infrared Duo scattered light technique for color-independent turbidity measurement Turbidity in

accordance with DIN EN 27027 / TS equivalent DIN 38414

Rango de medición: Torbidità: (TRB)): 0,001 - 9999 FNU

Solidi (TS): 0.001 - 500 g/L

Rango de presión: https://example.com/linearing-new-to-100 m

Rango de temperatura de operación: -10 - 50 °C

Rasqueta de limpieza automática: No

Repetibilidad: Contenuto TSS: < 4 %

Torbidità < 3 %

Temperatura ambiente: $0 - 50 \,^{\circ}\text{C}$ Temperatura máx: $50 \,^{\circ}\text{C}$

Tiempo de respuesta: 1 s < T90 < 300 s (adjustable)

Tiempo de respuesta T90: De 1 a 300 s ajustable Tipo de instalación: Ball Valve Insertion

