



Cable digital de extensión para sensores SC, 5 m

de producto: **LZX848**
USD Precio: Contacto Hach

Especificaciones

Atenuación de blindaje:	≥ 55 dB
Blindaje:	Malla de Cobre, estañada
Capa exterior:	PUR (Elastoplan 1185), Conforme a RoHS
Codificación de cables:	AWG 22: Marrón (+12 V DC) Negro (común circuito) AWG 26: Blanco (data -) Azul (data +)
Diámetro:	6.8 mm ± 0.3 mm
Longitud de cable:	5 m
Material:	Cu: AWG 22 - 19×0,15 mm AWG 26 - 18×0,10 mm
Radio de curvatura mínimo:	5 x diámetro externo, instalación fija
Rango de temperatura de operación:	- 80 °C Instalación fija
Resistencia de aislamiento:	≥ 20 MΩ × km a 20 °C
Resistencia de onda:	ca. 95 Ω a 1 kHz, pares AWG 22
Resistencia del cable:	Máx. 260 Ω/km AWG 26 a 20 °C (loop)
Tensión del test:	1200 V Vrms hilo/hilo

Tensión normal:

250 V Vpp