



Sensor digital de conductividad, 0,50 K

de producto: D3422B4
USD Precio: Contacto Hach

Especificaciones

Constante de celda K:	0.5 cm-1
Contenido de la caja:	Includes: sensor with 23 ft cable and manual
Digital Gateway:	Integral Digital Gateway
Garantía:	12 meses
Kit de instalación:	3/4" NPT
Longitud de cable:	7 m (23 ft.)
Material del electrodo:	Titanium
Rango de medición:	0 - 1000 μ S/cm
Requisitos de instalación:	316 Stainless Steel
Tipo de instalación:	Compresión
Tipo de sensor:	Digital

Contenido de la caja

Includes: sensor with 23 ft cable and manual