



Sensor de pH de 3/4 pulg., estilo convertible, cuerpo de PPS, electrodo de pH de vidrio, compensación de temperatura, relleno para funcionamiento a baja temperatura

de producto: PC1R1A-STC

USD Precio: Contacto Hach

Se envía dentro de 2 semanas

PPS, cuerpo de estilo convertible, cable analógico de 4,5 m, electrodo de pH de vidrio de uso general, compensación de temperatura Pt 1000: PT1000 RTD, por PMR 5022-S, relleno para funcionamiento a baja temperatura

Rentabilidad y excelente rendimiento

Estos sensores combinados están diseñados para aplicaciones específicas con montaje de inmersión o en línea. La celda de referencia tiene un diseño de doble unión que alarga su vida útil y una solución de tierra integrada. El cuerpo está elaborado con PPS o PVDF resistentes a productos químicos, y la unión de referencia es coaxial de PTFE poroso. Todos los sensores tienen una capacidad nominal de 0 a 105 °C hasta 100 psig y llevan incorporados cables de 4,5 m (15 pies) con conductores recubiertos. Los sensores combinados de las series PC (para pH) y RC (para ORP) son ideales para medir medios suaves y agresivos.

Configuraciones de electrodos especiales

Hay disponibles sensores con electrodos abovedados muy resistentes, electrodos de vidrio planos “fáciles de limpiar” e, incluso, electrodos de vidrio resistentes al ácido hidrofúrico (HF) para una amplia gama de soluciones de procesos.

Elemento de compensación de temperatura opcional

Los sensores de pH combinados de la serie PC están disponibles con o sin un elemento de temperatura PT1000 RTD. Los sensores combinados de la serie RC se suministran sin elemento de temperatura.

Tipos de montaje versátiles

Los sensores están disponibles en tres tipos de montaje: convertible, de inserción y sanitario.

Controladores digitales sc de Hach “Plug & Play” con todas las características

En ninguno de los controladores sc de Hach se emplean cableados complicados ni procedimientos de configuración complejos. Solo tiene conectar cualquier combinación de sensores digitales de Hach y estará listo para usar. Es “Plug and Play”. Uno o varios sensores: la familia de controladores sc le permite recibir datos de hasta ocho sensores digitales de Hach en cualquier combinación con un único controlador.

Especificaciones

Compensación de la temperatura:	PT1000
Compensación de temperatura:	PT1000
Contenido de la caja:	Incluye: sensor con cable de 15 ft y manual
Garantía:	3 meses
Material:	Uso general
Material carcasa:	PPS
Materiales en contacto con la muestra:	PPS, unión doble de PTFE, electrodo de vidrio, juntas tóricas FKM/FPM
Parámetro:	pH
Tipo de electrodo:	Convertible

Contenido de la caja

Incluye: sensor con cable de 15 ft y manual