



Be Right™



## Abrazadera con bisagras de acero inoxidable 304, 2 pulgadas

# de producto: 9H1132  
USD Precio: Contacto Hach  
Se envía dentro de 2 semanas

Abrazadera sanitaria de 2 pulgadas para sensores de la serie 3455 y de la serie PC/RC. Material de acero inoxidable 316L.

### Rentabilidad y alto rendimiento

Estos sensores combinados están diseñados para aplicaciones específicas con montaje de inmersión o en línea. La celda de referencia tiene un diseño de doble unión que alarga su vida útil y una solución de tierra integrada. El cuerpo está elaborado con

### Configuraciones de electrodos especiales

Hay disponibles sensores con electrodos abovedados muy resistentes, electrodos de vidrio planos "fáciles de limpiar" e, incluso, electrodos de vidrio resistentes al ácido hidrofúrico (HF) para una amplia gama de soluciones de procesos.

### Elemento de compensación de temperatura opcional

Los sensores de pH combinados de la serie PC están disponibles con o sin un elemento de temperatura PT1000 RTD. Los sensores combinados de la serie RC se suministran sin elemento de temperatura.

### Tipos de montaje versátiles

Los sensores están disponibles en tres tipos de montaje: convertible, de inserción y sanitario.

### Controladores digitales sc de Hach "Plug & Play" con todas las características

En ninguno de los controladores sc de Hach se emplean cableados complicados ni procedimientos de configuración complejos. Solo tiene que conectar cualquier combinación de sensores digitales de Hach y estará listo para usar; son "Plug & Play".<TableBullet/>Uno o varios sensores: la familia de controladores sc