



Be Right™



Puente salino PEEK, unión externa PVDF

de producto:

SB-P1SV

Peligroso

USD Precio:

Contacto Hach

Se envía dentro de 3 días



Prolongue de manera fácil y económica la vida útil de sus sensores diferenciales de Hach. Mediante el reemplazo periódico del puente salino y la solución estándar de la celda, puede maximizar la vida útil de sus sensores diferenciales de Hach. Para obtener un rendimiento óptimo, Hach recomienda que los puentes salinos del sensor diferencial sea reemplazado cada 6 meses.

Disminuye el costo de vida de los sensores de pH de proceso

El puente salino de unión doble de todos los sensores diferenciales de pH/ORP pHDTM de Hach es reemplazable en campo, e incluye un O Ring FKM/FPM. Los puentes salinos se envían en una solución de sal para impedir la deshidratación o el secado, y se pueden almacenar en la solución de envío hasta que se requiera. Los puentes salinos están disponibles en una variedad de materiales y cantidades preempacadas.

Especificaciones

Material:

PEEK con unión PVDF

Notas especiales:

Replacement saltbridge for pH_D, pH and ORP sensors