



Puente salino de Peek, PVDF empalme exterior (envase de 5 unidades)

de producto: SB-P1SV-005

ARTICULO OBSOLETO
Este articulo ya no esta disponible.

Reemplazos sugeridos:

- SB-P1SV

Prolongue de manera fácil y económica la vida útil de sus sensores diferenciales de Hach. Mediante el reemplazo periódico del puente salino y la solución estándar de la celda, puede maximizar la vida útil de sus sensores diferenciales de Hach. Para obtener un rendimiento óptimo, Hach recomienda que los puentes salinos del sensor diferencial sea reemplazado cada 6 meses.

Disminuye el costo de los sensores de pH del proceso por siempre

El puente salino de unión doble de todos los sensores diferenciales de pH/ORP pHDTM de Hach es reemplazable en campo, e incluye un O Ring FKM/FPM. Los puentes salinos se envían en una solución de sal para impedir la deshidratación o el secado, y se pueden almacenar en la solución de envío hasta que se requiera. Los puentes salinos están disponibles en una variedad de materiales y cantidades preempacadas.

Accesorios requeridos

- Guantes, desechables, sin polvo, nitrilo, medianos (Item 2550502)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)