



Be Right™



Puente salino de PEEK, unión exterior de PVDF (10/paquete)

de producto:

SB-P1SV-010

ARTICULO OBSOLETO

Este artículo ya no está disponible.

Reemplazos sugeridos:

- SB-P1SV

Prolongue de forma sencilla y económica la vida útil de los sensores diferenciales de Hach. Si sustituye periódicamente el puente salino y la solución de celda estándar, puede maximizar la vida útil de los sensores diferenciales de Hach. Para conseguir un rendimiento óptimo, Hach recomienda que los puentes salinos de los sensores diferenciales se sustituyan cada 6 meses.

Reduce los costes durante la vida útil de los sensores de pH de procesos

El puente salino de doble unión en los sensores diferenciales de ORP/pH pHDTM de Hach se puede reemplazar in situ e incluye una junta tórica de FKM/FPM. Los puentes salinos se envían en una solución salina para evitar su deshidratación o que se sequen, y se pueden almacenar en dicha solución hasta que se necesiten. Los puentes salinos están disponibles en una gran diversidad de materiales y cantidades previamente empaquetadas.

Accesorios requeridos

- Guantes, desechables, sin polvo, nitrilo, medianos (Item 2550502)
- Guantes, descartables, sin polvo, nitrilo, grande (Item 2550503)