



Instrumento de registro y medición portátil 3100 ORBISPHERE LDO - Bebidas (EE. UU.)

de producto: DGK3100-MB200

USD Precio: Contacto Hach

Llamar para consultar fecha de envío

Con la tecnología de oxígeno disuelto luminiscente (LDO) integrada en ORBISPHERE 3100, este analizador mejora la eficiencia del proceso y brinda resultados exactos en las mediciones de oxígeno disuelto.

Sólido diseño que resiste condiciones difíciles

Diseñado para el usuario en el piso de planta de destilerías y plantas energéticas

Rápido tiempo de respuesta y medidas exactas

Desperdicio limitado de muestras y tiempo limitado usado para tomar mediciones

Con muy pocas desviaciones, requiere calibración y mantenimiento menos de una vez al año

Poco tiempo de inactividad y bajo costo de propiedad

Instrumento fácil de usar con pantalla a color

Ideal para los controles al azar del proceso a cargo del operador de planta

Especificaciones

Alcance del suministro:	3100 instrument, external power supply, US power plug, 3 m inlet tubing, tool kit
Almacenamiento de datos:	5700 measurements
Aplicación:	Beverage
Certificaciones:	LVD IEC/EN 61010-1 EMC IEC/EN 61326-1 Ecodesign Directive
Comunicación:	Data monitoring per RS232 Data/configuration transfer per USB key
Conexión línea de muestra:	6 mm (¼")
Contenido de la caja:	Instrumento 3100, suministro de alimentación externa, enchufe de alimentación para EE. UU., tubería de entrada de 3 metros, kit de herramientas
Dimensiones (A x A x P):	200 mm x 170 mm x 190 mm
Espesor de pared:	4 mm
Exactitud:	± 0.8 ppb or ± 2 %
Intervalo de muestra:	5 - 60 s

Límite de detección mínimo:	0.6 ppb
Material:	Enclosure: Stainless steel, IP66 with polycarbonate sides
Opciones de energía:	US Power Cord
Pantalla:	TFT colour 72 x 54 mm
Parámetro:	Oxygen
Peso:	< 3.5 kg
Presión de muestra:	0 - 10 bar
Rango de medición:	0 - 2000 ppb
Rango de temperatura de operación:	-5 - 45 °C
Temperatura de la muestra:	-5 - 45°C (41 - 113°F)
Tiempo de respuesta:	< 15 s
Tube Connection:	4 mm
Unidades:	ppb, ppm, wt %, mg/L, O ₂ %, mbar and more
Vida útil de la batería:	Rechargeable battery, Lithium Ion, 10 hours of continous use

Contenido de la caja

Instrumento 3100, suministro de alimentación externa, enchufe de alimentación para EE. UU., tubería de entrada de 3 metros, kit de herramientas