



Sistema de velocidad portátil FH950 con cable de 6,5 pies

de producto: **FH950.10005**
USD Precio: Contacto Hach
Se envía dentro de 2 semanas

The perfect handheld solution for wastewater and environmental flow monitoring.

El caudalímetro de velocidad alimentación por batería y ligero FH950 de Hach se ha diseñado para proporcionar unas mediciones de velocidad exactas a la vez que simplifica todo el proceso de medición en entornos de campo exigentes. Las numerosas funciones fáciles de usar diseñadas e incorporadas en el FH950 le permiten determinar con rapidez y facilidad velocidades de corriente para mediciones de descarga necesarias. Utilice el FH950 de Hach para calibrar rápidamente los caudalímetros de velocidad del área o verificar dispositivos primarios, como canales de descarga y aliviaderos.

- * Reducción de la mano de obra del 50 %
- * Cálculo automático de la descarga total según los métodos USGS e ISO
- * Velocidad en tiempo real mostrada en la pantalla a color
- * Solución de mantenimiento más económica del mercado

Reducción de la mano de obra del 50 %

La interfaz de usuario paso a paso simplifica la programación, transmite datos en tiempo real y los descarga directamente en un ordenador, lo que permite que una sola persona pueda tomar las lecturas y elimina la necesidad de una transferencia de datos manual del registro al ordenador después de la visita sobre el terreno.

Cálculo automático de la descarga total según los métodos USGS e ISO

Reducción del tiempo de cálculo manual y de la probabilidad de errores

Velocidad en tiempo real mostrada en la pantalla a color

Visualice las tendencias de velocidad de forma rápida

La solución de mantenimiento más económica del mercado

El sensor de velocidad electromagnética sin piezas móviles no requiere mantenimiento mecánico.

Medidor portátil, ligero y resistente

Solo 700 g (1,5 libras)

Especificaciones

Almacenamiento de datos:	Data storage for up to 10 profiles with 32 stations per profile.
Condiciones de almacenamiento:	-20 °C - 60 °C
Contenido de la caja:	El sistema FH950.1 incluye: ● Medidor de velocidad portátil

	● Sensor electromagnético con cable de 6,5 pies ● Maletín de transporte de tejido ● Soporte con varilla para medidor ajustable ● Soporte para sensor universal ● Cargador de batería con adaptadores de enchufe internacional/local ● Cable USB ● Correa ● Kit de tornillos para sensor ● Paño absorbente
Dimensiones:	8.6" L x 3.7" W x 2.1" H (21.8 L x 9.3 W x 5.3 H cm)
Exactitud:	± 2 % de la lectura ± 0,015 m/s (± 0,05 pies/s) a través del rango de 0 - 3,04 ms/s (0 -10 pies/s); ± 4 % de la lectura de 3,04 - 4,87 m/s (10 -16 pies/s)
Garantía:	12 meses
Kit?:	Sí
Longitud de cable:	6,5 ft
Material:	Polycarbonate with a thermoplastic elastomer (TPE) overmold
Método:	VELOCIDAD: electromagnética
Pantalla: LCD:	Color, LCD; 3.5" QVGA, transfective (readable in direct sunlight)
Parámetro:	Velocity
Peso:	0,68 kg
Protección ambiental:	IP67
Rango de medición:	0 - +20 ft/s
Rango de temperatura de operación:	De –20 a 55 °C
Teclado:	Caracteres alfanuméricos
Tipo de electrodo:	Velocidad
Vida útil de la batería:	Uso diario intensivo normal; 20 °C (68 °F)

Contenido de la caja

El sistema FH950.1 incluye:● Medidor de velocidad portátil● Sensor electromagnético con cable de 6,5 pies● Maletín de transporte de tejido● Soporte con varilla para medidor ajustable● Soporte para sensor universal● Cargador de batería con adaptadores de enchufe internacional/local● Cable USB● Correa● Kit de tornillos para sensor● Paño absorbente