



Be Right™



Adaptador para sensor convertible serie 3700, CPVC

de producto: MH538N3NZ
USD Precio: Contacto Hach

Set de montaje para sensores inductivos de conductividad convertibles, analógicos o digitales. El set incluye té de tubería con rosca FNPT 2", de CPVC y un adaptador.

Adaptador CPVC y té de tubería estándar de 2" para uso con los sensores inductivos de conductividad serie 3700.

Especificaciones

Conexión de proceso:	2 " rosca hembra
Material:	CPVC
Notas especiales:	El conjunto incluye una té y un adaptador para los sensores convertibles de conductividad 3700