



Be Right™



Sistema de tratamiento UV de alto rendimiento serie ChloRid

de producto:

CHLORID

USD Precio:

Contacto Hach

Disponible

Low footprint UV disinfection system for the reduction of chlorine and chloramines using medium-pressure lamp technology

Utilizando tecnología de lámpara de Presión Media, nuestro sistema ChloRid Series para la reducción de Cloro es el equipo de elección para cumplir con los rígidos estándares de calidad de los mercados de Ciencias de la Vida y Alimentos & Bebestibles.

El equipo consiste en una cámara de tratamiento de acero inoxidable 316L y un gabinete de control de acero inoxidable UL tipo 3R. ChloRid Series cuenta con un controlador basado en un microprocesador y accesorios sanitarios y wipers opcionales. La incorporación de lámparas ultravioleta (UV) de alta intensidad reduce la cantidad de lámparas en un 90%, disminuyendo el espacio requerido, el tiempo de inactividad y los costos de instalación y mantenimiento.

Con tamaño reducido, flujos de caudales más altos y la tecnología más avanzada de lámparas de Media Presión, los sistemas ChloRid de Aquafine Corporation son una alternativa innovadora, confiable y amigable con el medioambiente. Los sistemas ChloRid cumplen con la normativa cULus; mientras que la normativa y CE aún está pendiente.

FLUJOS: 14-50 gpm @ 90% UVT, 30-112 gpm @ 98% UVT

MERCADOS: Ciencias de la Vida, Alimentos & Bebestibles.

APLICACIONES: Destrucción de Cloro/Cloraminas

Descargue el Informe de marketing de la pestaña "Descargas" para ver las especificaciones, características y opciones completas.