



Serie CSL Plus (Obsolete)

de producto:

CSL PLUS

ARTICULO OBSOLETO

Este articulo ya no esta disponible.

Reemplazos sugeridos:

- OPTIVENN

Obsolete - The replacement system for the CSL plus Series is the OptiVenn Series.

Los modelos de flujo medio de la serie CSL Plus están concebidos para su instalación en interiores y entornos operativos controlados. Esta serie se utiliza habitualmente en instalaciones hospitalarias, farmacéuticas o de fabricación de bebidas, así como para aplicaciones microelectrónicas o de ciencias de la vida.

La serie CSL está formada por una cámara de tratamiento de acero inoxidable de 316L y un panel de control de acero inoxidable 304 en una única unidad. Dispone de un indicador de estado de lámpara estándar y el reducido tamaño del sistema permite una mayor flexibilidad durante la instalación y ahorra el espacio disponible en suelo. Las lámparas de terminación única (SE) permiten su rápida reposición sin herramientas. Hay actualizaciones disponibles para modelos anteriores. Con marcado CE solo para 240 V.

VELOCIDADES DE FLUJO: 40 - 520 gpm con 94 % UVT, 50 - 630 gpm con 99 % UVT (también están disponibles velocidades de flujo adicionales)

APLICACIONES: desinfección, destrucción con ozono, reducción de TOC

MERCADOS: alimentación y bebidas, ciencias de la vida y microelectrónica

Descargue el resumen publicitario en la pestaña "Downloads" (Descargas) para conocer todas las especificaciones, características y opciones.

Beneficios adicionales de un rendimiento mejorado de la lámpara y garantía ampliada de hasta 2 años.

Mayor caudal y dosis altas

Equipado con un controlador universal nuevo.

- Visualización centralizada y a tiempo real del estado de la información
- Interfaz fácil de utilizar
- Mejor capacidad de diagnóstico y fiabilidad del control

También se pueden personalizar las funciones de acuerdo con las especificaciones del cliente y los requisitos del sector.