



Serie MPR

de producto:

MPR

ARTICULO OBSOLETO

Este articulo ya no esta disponible.

El empleo de tecnología con lámparas de media presión hace de la serie MPR para desinfección y reducción de cloraminas el sistema preferido para cumplir las rígidas exigencias de calidad del mercado de las aguas recreativas.

La serie MPR está formada por una cámara de tratamiento de acero inoxidable 316L con acabado mate y un gabinete de control de acero al carbono pintado con clasificación UL de tipo 12 que dispone de un controlador por microprocesador y limpieza automática optativa con rasqueta. La incorporación de lámparas ultravioleta (UV) de alta intensidad de media presión (MP) reduce el número de lámparas en un 90 % y, por ello, ocupa menos espacio y disminuye los costos de instalación y mantenimiento.

CAPACIDADES DE FLUJO: 179 - 658 m³/h con 95 % UVT

MERCADOS: alimentos y bebidas y aguas recreativas

APLICACIONES: destrucción de cloraminas y desinfección

Descargue el resumen publicitario en la pestaña "Downloads" (Descargas) para conocer todas las especificaciones, características y opciones.

Utilizando la tecnología de lámparas de media presión (MP), la serie MPR es ideal para velocidades de flujo superiores a 25 gpm, ya que es más eficiente en procesos de dosificación intensiva al tiempo que resulta económicamente competitiva.

Su reducido tamaño, su alta capacidad en la velocidad de flujo y el empleo de la última tecnología en MP convierten a los sistemas MPR de Aquafine en una alternativa innovadora, fiable y respetuosa con el medio ambiente. Los sistemas MPR disponen de la certificación CE y de los certificados cULus y NSF 50.